

NÁVOD K POUŽITÍ

SLUCHÁTKA OCHRANNÁ HEM3328, INGCO

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ! uváděný útlum hluku chrániče bude dosažen pouze tehdy, je-li výrobek v dobrém stavu a je nasazen správně v souladu s těmito pokyny. Před použitím si pečlivě přečtěte návod.

Chrániče sluchu musí být v hlučném prostředí nošeny nepřetržitě. Pokud tyto pokyny nebudou dodržovány, ochrana poskytovaná chrániči sluchu bude vážně narušena.

Snížení hluku bude negativně ovlivněno čímkoli, co narušuje utěsnění polštářků chráničů proti hlavě, jako jsou silné obroučky brýlí, kukly apod.

Chrániče sluchu, a zejména těsnicí polštářky, se mohou používáním opotřebovat a měly by být pravidelně kontrolovány, zda například neobsahují praskliny a zda správně těsní. Těsnicí polštářky musí být pravidelně obnovovány (měněny).

Chrániče sluchu musí být nasazeny, upraveny a udržovány v souladu s pokyny výrobce. Pravidelně kontrolujte jejich správnou funkčnost.

URČENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek (Kategorie III) slouží k ochraně sluchu uživatele před nebezpečným a trvalým poškozením hluku v pracovním i běžném prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Typ výrobku: HEM3328.
- Druh: chrániče sluchu (mušlové s náhlavním obloukem).
- Ekvivalentní certifikovaný model: EM-5002.
- Životnost: 3 roky od data výroby do zastarání (před otevřením v uzavřeném obalu).

Vzhledem k průběžnému programu výzkumu a vývoje se mohou zde uvedené technické údaje změnit bez předchozího upozornění.

NÁVOD K NASAZENÍ

Tento model chráničů sluchu je navržen k nošení přes hlavu. Při správném nasazení musí náhlavní oblouk spočívat na temeni hlavy.

1. Zatáhněte mušle směrem ven a umístěte je na uši tak, aby těsnicí polštářky uší zcela obklopovaly a pevně přiléhaly k hlavě.
2. Nastavte výšku obou mušlí na obou stranách přidržením náhlavního oblouku směrem dolů, dokud nedosáhnete těsného, ale pohodlného usazení.
3. Náhlavní oblouk musí po nasazení sedět rovně na temeni hlavy.

CERTIFIKACE A NORMY

Výrobek splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Notifikovaná osoba č. 2777 (SATRA Technology Europe Limited, Irsko).

Zkoušeno podle normy EN 352-1:2020 — Chrániče sluchu – Všeobecné požadavky – Část 1: Mušlové **chrániče sluchu**.

HODNOTY ÚTLUMU HLUKU (dle EN 352-1:2020)

Hodnota **SNR = 33 dB** | H = 34 dB | M = 32 dB | L = 25 dB

Frekvence (Hz)	Střední útlum (dB)	Směrodatná odchylka (dB)	Předpokládaná ochrana (dB)
125	21,5	3,2	18,3
250	25,1	2,2	22,9
500	31,6	2,0	29,6
1000	38,2	2,4	35,8
2000	37,2	2,7	34,4
4000	37,0	3,3	33,7
8000	34,6	3,2	31,4

Poznámka k ANSI testování: Dle normy ANSI S3.19-1974 je hodnota NRR = 26 dB.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Těsnicí polštářky by měly být čištěny po každém použití.
- Těsnicí polštářky a vnitřní pěnové vložky čistěte jemným mýdlem a vodou nebo hadříkem navlhčeným v alkoholu. Nechte uschnout na vzduchu.
- Pravidelně kontrolujte stav polštářků a pěn, abyste odhalili případné praskliny nebo netěsnosti, protože se používáním opotřebovávají. Opotřebované díly ihned vyměňte.
- Skladujte na chladném a suchém místě, ideálně v původním obalu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

VÝROBCE

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LIMITED

No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

VYROBENO V ČÍNĚ

Dovozce: CBA Nuget s.r.o, Průmyslová 3065/5, 787 01 Šumperk

Prohlášení o shodě: k dispozici s výrobkem.